

**ALOY - CARROZZINA ELETTRICA DA INTERNI LEGGERA**  
**Ref. PW-X10**



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

## Descrizione

Carrozzina elettrica con telaio in alluminio pieghevole a portafoglio. Schienale e sedile con rivestimento in Nylon imbottito. Braccioli ribaltabili e pedana singola ribaltabile. Ruote posteriori da 11" con copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio, le ruote anteriori hanno dimensione 7" montate su forcella in alluminio. Dotata di 1 batteria al Litio da 6,6Ah di piccole dimensioni, per facilitare il trasporto della carrozzina piegata senza doverla rimuovere, che permette un'autonomia di circa 10 Km. Colore Blu opaco. **(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media).**

## Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122127	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2538286/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2023	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

## IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805699223CARROZZELETQQ
--------------	------------------------

Codice Ref.	UDI-DI
PW-X10	8056992230330

## Caratteristiche Tecniche – Carrozzina

PW-X10	Misure
Larghezza seduta	43 cm
Profondità seduta	40 cm
Larghezza totale	56 cm
Lunghezza totale	89 cm
Altezza totale (da terra alle impugnature)	91 cm
Diametro route posteriori	11"
Diametro route anteriori	7"
Braccioli	Ribaltabili

Poggia piedi	Ribaltabili
Portata	130 kg
Peso	16,1 kg
Peso batteria	1,4 kg
Pendenza massima superabile	10°
Velocità max	6 km/h
Autonomia (a velocità media su terreno pianeggiante)	10 Km
Materiale	Telaio in Alluminio verniciato a polveri. Schienale e seduta in Nylon. Ruote posteriori con cerchi in Alluminio e copertoni in PU pieno Ruote anteriori con copertone in PU pieno. Forcella per ruote anteriori in Alluminio. Braccioli in Poliuretano.

## Caratteristiche Tecniche – Alimentazione

Motore	2 x 180 W Brushless
Comando	Brushless
Batteria al Litio	n. 1 x 24 V, 6,6 Ah Litio
Carica batterie	HP 24V - 2A

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*PW-X10	Carrozzina elettrica Alloy	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	19/10/2023	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	08/05/2024	Aggiornamento descrizione con aggiunta del colore disponibile.

